

Cewnik PiCCO

Dla absolutnego i ciągłego pomiaru rzutu serca



Cechy i zalety

- Zaprojektowany do minimalnie inwazyjnego monitorowania hemodynamicznego z technologią PiCCO
- Wyposażony w czujnik temperatury na końcówce cewnika do termodylucji przepływowej
- Przedłużacz ciśnieniowy do pomiaru ciśnienia tętniczego
- Do użytku z PulsioFlex (w połączeniu z modułem PiCCO), PiCCO2 i modułami partnerskimi



Ogólna specyfikacja

Klasa wyrobu CE	II a
Materiał	Poliuretan, Nitinol
Latex free	TAK
DEHP free	TAK
Okres trwałości	5 lat
Procedura sterylizacji	Tlenek etylenu

Dane techniczne dla cewników PiCCO

REF	PV2015L20-A	PV2014L50-A*	PV2014L22-A	PV2014L16-A	PV2014L08-A	PV2013L07-A
Numer GETINGE	6885049	6885048	6885047	6885046	6885045	6885044
Zalecane miejsce wkłucia / Grupa pacjentów	Tętnica udowa Dorośli	Tętnica promieniowa Dorośli	Tętnica ramienna okolica łokciowa Dorośli Tętnica udowa Dorośli	Tętnica ramienna okolica pachowa Dorośli Tętnica udowa Mali dorośli	Tętnica pachowa Dorośli Tętnica udowa Dzieci	Tętnica pachowa Mali dorośli Tętnica udowa Dzieci i Niemowlęta
Cewnik Zewnętrzne Ø: Długość robocza:	5 F (1.8 mm) 200 mm	4 F (1.5 mm) 500mm	4 F (1.5 mm) 220 mm	4F (1.5 mm) 160 mm	4 F (1.5 mm) 80 mm	3 F (1.1 mm) 70 mm
Igła wprowadzająca Długość robocza:	Igła 18G 80 mm	Igła 20G 55 mm	Igła 20G 55 mm	Igła 20G 55 mm	Igła 20G 55 mm	Igła 20G 55 mm Igła 22G 38 mm
Dilator Zewnętrzne Ø:	1.8 mm	nie dołączono	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	nie dołączono
Prowadnik Długość robocza: Zewnętrzne Ø: Końcówka:	600 mm 0.53 mm J-tip, promień 3mm , miękka	1200 mm 0.51 mm Prosta, miękka	700 mm 0.53 mm Prosta, miękka	600 mm 0.53 mm J-tip, promień 3mm , miękka	450 mm 0.53 mm J-tip, promień 3mm , miękka	400 mm 0.43 mm Prosta, miękka
Rekomendowane zestawy monitorujące	PV8215 / 6882817; PV8215CVP / 6882820; PV8215-2 / 6882818; PV8615 / 6882822	PV8203 / 6882815	PV8215 / 6882817; PV8215CVP / 6882820; PV8215-2 / 6882818; PV8615 / 6882822	PV8215 / 6882817; PV8215CVP / 6882820; PV8215-2 / 6882818; PV8615 / 6882822	PV8215 / 6882817; PV8215CVP / 6882820; PV8215-2 / 6882818; PV8615 / 6882822	PV8215 / 6882817; PV8215CVP / 6882820; PV8215-2 / 6882818; PV8615 / 6882822

*dostępny tylko w zestawie