



UWAGA!
 Poniżej długości ślimaków:
 1. L=1820mm - 6szt.
 2. L=1920 - 1szt.

Uwaga!
 1. Po zamontowaniu czopów końcowych PN-094-1 należy powierzchnie czopowe obrobić aby zachować równoległość na poziomie 0,01mm.

Nr części	Nazwa części (zespolu)	Ilość	Material	Nr rysunku lub normy	Ciezar	Uwagi	
7	Podkładka 31	8		PN-78/M-82005			
6	Nakretka M30 kl.10.9	4		PN-86/M-82144			
5	Sruba M30x190 kl.10.9	4		PN-85/M-82101			
4	Piwo PRAWE - Blacha 8	4	S355JR				
3	Nakładka 60x6	8	S235JR				
2	Czop końcowy kołnierkowy	2	G-X 300 CrMo27.1	PN-094-1			
1	Rura 133x12,5 L=1746	1	S355JR				
Konstruował		Nazwisko		Podpis		Data	
Kreslil		2022.11.09				Odpowiada rys.nr	
Sprawdził		2022.11.09				Zastąpiony przez rys	
Zatwierdził		2022.11.09				Należy do zespołu	
Podziałka		Format		Nazwa urządzenia		Nazwa zespołu	
1:5		A3		Przenosnik ślimakowy prawy 500		Wal ślimakowy specjalny Lmont=1990	
						Nr rysunku	
						Pn-096-8	